



## Tapverlengstuk Met inwendige koeling, Type: 4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	338435 4
GTIN	4067263110316
Artikelklasse	32H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

#### Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

#### Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Verlengstuk L <sub>2</sub>	60 mm
Voor draadschacht-Ø d <sub>2</sub>	6 mm
Voor nominale schroefdraad-Ø d <sub>1</sub> DIN 371	M4,5 – M6
Verlengstuk K <sub>2</sub>	5,5 mm
Voor nominale schroefdraad-Ø d <sub>1</sub> DIN 374/376	M8
Verlengstuk Ø D <sub>4</sub>	12,1 mm

Verlengstuk $\varnothing D_3$	7 mm
Voor opspanlengte $l_1$	26 mm
Voor vierkant $K_1$	4,9 mm
Verlengstuk $L_3$	130 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Verlengstuk