



Tapverlengstuk Met inwendige koeling, Type: 6L



Bestelgegevens

Bestelnummer	338435 6L
GTIN	4067263110361
Artikelklasse	32H

Omschrijving

Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Voor nominale schroefdraad- \varnothing d ₁ DIN 374/376	M11
Verlengstuk \varnothing D ₃	8 mm
Verlengstuk L ₃	230 mm
Verlengstuk \varnothing D ₄	13 mm
Verlengstuk K ₂	6,2 mm
Verlengstuk L ₂	80 mm

Voor opspanlengte l_1	30 mm
Voor draadschacht- $\varnothing d_2$	8 mm
Voor nominale schroefdraad- $\varnothing d_1$ DIN 371	M8
Voor vierkant K_1	6,2 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Verlengstuk