



## Tapverlengstuk Met inwendige koeling, Type: 12L



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 338435 12L    |
| GTIN          | 4067263110484 |
| Artikelklasse | 32H           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

#### Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

#### Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

|   |       |
|---|-------|
| Voor draadschacht- $\varnothing$ $d_2$                      | 16 mm |
| Verlengstuk $\varnothing$ $D_3$                             | 16 mm |
| Voor nominale schroefdraad- $\varnothing$ $d_1$ DIN 374/376 | M20   |
| Voor opspanlengte $l_1$                                     | 41 mm |
| Verlengstuk $\varnothing$ $D_4$                             | 22 mm |
| Voor vierkant $K_1$   | 12 mm |

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Verlengstuk L <sub>2</sub> | 90 mm       |
| Verlengstuk L <sub>3</sub> | 330 mm      |
| Verlengstuk K <sub>2</sub> | 12 mm       |
| Inwendige koeling          | ja          |
| Producttype                | Verlengstuk |