



## Tapverlengstuk Met inwendige koeling, Type: 13



### Bestelgegevens

Bestelnummer	338435 13
GTIN	4067263110491
Artikelklasse	32H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Lange resp. extra lange uitvoering.
- Het voorste uiteinde van het verlengstuk is als spantang vormgegeven. Door handvast aanhalen van de gekartelde spanmoer wordt de spantang aan de tap vastgeklemd.
- De draaimomentoverbrenging geschiedt via het vierkant.
- Het achterste uiteinde van het verlengstuk voldoet aan de DIN-norm, zodat het verlengstuk in tapsnelwisselinzetstukken of ER-tap-spantangen met vierkant kan worden opgenomen.

Met inwendige koelvloeistoftoevoer.

#### Toepassing:

Voor het draadsnijden op moeilijk toegankelijke plaatsen, zoals bij dieper gelegen uitsparingen, niveauverschillen, storende kanten op inrichtingen, zeer diep gelegen inwendige schroefdraden of direct op gietijzeren wanden.

#### Opmerking:

Alternatieve zeskantspantang voor fixatie van de tap op aanvraag leverbaar.

### Technische beschrijving

Voor nominale schroefdraad- $\varnothing$ d <sub>1</sub> DIN 374/376	M22 – M24
Verlengstuk L <sub>2</sub>	100 mm
Verlengstuk L <sub>3</sub>	200 mm
Verlengstuk $\varnothing$ D <sub>3</sub>	18 mm
Voor opspanlengte l <sub>1</sub>	43 mm
Verlengstuk $\varnothing$ D <sub>4</sub>	26 mm

Verlengstuk K <sub>2</sub>	14,5 mm
Voor vierkant K <sub>1</sub>	14,5 mm
Voor draadschacht-Ø d <sub>2</sub>	18 mm
Inwendige koeling	ja
Producttype	Verlengstuk