

**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK62, Aanduiding type W29: 10-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236780 10-010
GTIN	4047109058545
Artikelklasse	24T

Omschrijving**T.b.v. :**

Nr. 236630; 236635; 236650

Opmerking:**De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: GG(G)

ISO-code wisselplaat: WOEX 030204

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,08 mm/omw,**Technische beschrijving**

Omschrijving	10-010
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,08 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 030204
Soort	BK62
Type	GG(G)
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG(G)	geschikt	200 m/min	K
nat maximaal	geschikt		