

**KOMET® Unisix®-wisselplaat, P40, Aanduiding type W29: 58-010****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236760 58-010
GTIN	4047109036352
Artikelklasse	24T

Omschrijving**T.b.v. :**

Nr. 236685; 236686

Opmerking:**De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: ST900

ISO-code wisselplaat: WOEX 120608

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,2 mm/omw,**Technische beschrijving**

Omschrijving	58-010
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,2 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 120608
Soort	P40
Type	ST900
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
nat maximaal	geschikt		