

Garant**Vario Plus Eco Y-snijplaathouder, rechts, Steekbreedte w: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274540 3
GTIN	4067263112440
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor het afsteken van assen met maximale diameter van 90 mm.

T.b.v.:

Vario plus Eco houder nr. 274530; 274500; 274503.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de klemhouders meegeleverd).

Technische beschrijving

axiaal insteken mogelijk	nee
Steekbreedte w	3 mm
maximale snijdiepte t_{max}	45 mm
Serie	Vario Plus Eco
Spanschroef	279815 9
geschikte wisselplaat	273656 – 273749

Totale lengte L	90,8 mm
X	47 mm
Y	28 mm
Y1	2 mm
X1	9 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Snijplaathouder

Accessoires

Klemschroef Type 9	279815 9
--------------------	----------