

**Opzetbekken, set 3-delig, zacht, Voor klauwplaattype: 200mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	314425 200
GTIN	4067263113034
Artikelklasse	32R

Omschrijving

Uitvoering:
nauwkeurig oplegvlak, **niet-gebruineerd.**

Toepassing:
om op geharde basisbekken te schroeven.

Materiaal:
16 MnCr5

T.b.v.:
Drieklauw nr. 310505; 310655; 310705.

Opmerking:

- In principe kunnen bekken in de klauwplaat worden vervangen, zolang de geleiding in het lichaam niet versleten is.
- Later gekochte opzet-, draai- en boorbekken moeten in de klauwplaat op rondloop en axiale slag worden uitgeslepen.

Technische beschrijving

Lengte tussenstuk A	12,67 mm
Hoogte H	43 mm
Groefbreedte D	7,96 mm
Lengte L	87 mm
Voor klauwplaattype	200 mm

Gegevensblad

Boringafstand b	44,45 mm
Geschikt voor kleurcode	HOLEX spiraalklauwplaat en bekken
Producttype	Vlakke-spiraalhouderbekken