



simturn AX draadsnij-insert volprofiel 60° binnen rechts, L2 = 15,2 mm, Type: 8/M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	270665 8/M12
GTIN	2050002079298
Artikelklasse	24U

Omschrijving

Uitvoering:

Coating: X800 (opvolger van coating GN39)

Versie vergelijkbaar (nieuwe klemming) met oude artikelnummers nr. 240200.

Toepassing:

Voor het maken van metrisch ISO-binnendraad.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 270531 – 270533 en 270539 – 270541.

Technische beschrijving

t	1,137 mm
Voor boringen vanaf $\varnothing D_{\min}$	6,2 mm
f	2,95 mm
S	0,9
$\varnothing D$	6 mm
Oplopend met	1,75 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 15,2 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt onder voorwaarden		
Aluminium > 10% Si	geschikt onder voorwaarden		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt		
Ti > 850 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt onder voorwaarden		
nat maximaal	geschikt		