

Garant**Elektro-schroevendraaier voor sleuf, met 2-componenten-Haptoprene-handvat SLIM-steel volledig geïsoleerd, Bladbreedte b: 5,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	662902 5,5
GTIN	4067263116318
Artikelklasse	61F

Omschrijving**Uitvoering:**

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Ergonomisch gevormd **krachthandvat** met anti-slip **Haptoprene**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel** van chroom-vanadiumstaal.

Met **SLIM-steel** = gereduceerde steel-/ en isolatie-diameter voor diepliggende schroef- en veerelementen (**isolatie-Ø = steel-Ø**)

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Technische beschrijving

Bladdikte a	1 mm
totale lengte	230 mm
Meslengte	125 mm
Elektrische isolatie	VDE 1000 V
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Producttype	Schroevendraaiers

