

Garant**Elektro-schroevendraaier voor Phillips, met tweecomponenten-Haptoprene-handvat, SLIM-steel, volledig geïsoleerd, Kruiskopmaat: 1****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 668902 1 |
| GTIN | 4067263113317 |
| Artikelklasse | 61F |

Omschrijving**Uitvoering:**

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.

Ergonomisch gevormde **elektrische handgreep** met anti-slip **Haptoprene**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel** van chroom-vanadiumstaal.

Met **SLIM-steel** = gereduceerde steel-/ en isolatie-diameter voor een diepliggende schroef- en veerelementen (**isolatie-Ø = steel-Ø**).

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Technische beschrijving

| | |
|----------------|---------------------------------|
| totale lengte | 180 mm |
| Meslengte | 80 mm |
| voor schroef-Ø | 2,1–3 mm |
| Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier |
| Producttype | Schroevendraaiers |

