

**Garant****Dopsleutel met tweecomponenten-Haptoprene-handvat volledig geïsoleerd,  
Sleutelwijdte: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	622492 7
GTIN	4067263116400
Artikelklasse	61C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Handvat en steel **volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest. **Toepassing:** Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Ergonomisch gevormd **krachthandvat** met anti-slip **Haptoprene**-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. **Steel** van chroom-vanadiumstaal.

**Technische beschrijving**

totale lengte	230 mm
Meslengte	125 mm
Bitsoort	6-kant dopsleutel