

**TWIN-T20 nano afleesinstrument, Type: T20****Bestelgegevens**

Bestelnummer	405570 T20
GTIN	2050002081154
Artikelklasse	45A

Omschrijving**Uitvoering:**

Afleesinstrument voor meetwaarden met goed afleesbaar 7 inch kleurentouchscreen. Weergave van 1 of 2 metingen gelijktijdig mogelijk via de 2 aansluitingen voor inductieve meettasters of de beide USB-ingangen. 4 weergavemodi zijn beschikbaar voor een optimale aflezing van de resultaten. TESA-meettasters worden automatisch herkend. Dynamisch meten gegarandeerd dankzij de registratie van ruwe gegevens van 4300 / seconde.

Functie:

- **Basisformules (+A, -A, +B, -B en combinaties van A en B).**
- **Dynamische metingen (min., max., max.-min., gemiddelde enz.).**
- **Instelbare toleranties met OK/ NOK-weergave.**
- **Functie voor classificatie geïntegreerd (8 max.).**
- **Gegevensuitvoer via RS232, USB of Bluetooth®.**

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 65
Hoogte	119 mm
Breedte	190 mm
Display	155 × 87
Lengte	112 mm

Energievoorziening	Netvoeding
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	TESA Link Connector TLC
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-interface