

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus ultrasone reiniger Sonic Cleaner AC, zuur, Inhoud: 200l**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088018 200
GTIN	4067263116172
Artikelklasse	01L

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT GreenPlus **ultrasone reiniger** - Top performance met maximale flexibiliteit. Werkt u met complexe werkstukgeometrieën en gevoelige oppervlakken? Dan is de Sonic Cleaner-serie voor u gemaakt. De GARANT GreenPlus-reinigingslijn, die speciaal is ontworpen voor ultrasone systemen, bevat alkalische, zure en neutrale reinigingsmiddelen voor een breed scala aan materialen en toepassingen. Afhankelijk van de behoefte en de vervuiling kunnen de zeer geconcentreerde reinigingsmiddelen worden verdund en zijn ze al krachtig bij kamertemperatuur. Het medium wordt daardoor optimaal gebruikt. Lange standtijden besparen bovendien tijd en geld. Alle Sonic Cleaners zijn **markeringsvrij, biologisch afbreekbaar, VOC-vrij en silicaatvrij**. Eenvoudige bedrijfsinterne hantering, de bescherming van uw werknemers en de bescherming van het milieu zijn gegarandeerd.

Sonic Cleaner AC - **zuur, geurloos** reinigingsconcentraat, gebruikt voor het ontroesten van ijzermaterialen. Kalk, oxiden en minerale afzettingen kunnen nog steeds worden verwijderd.

Toepassing:

Voor ultrasone reinigingsapparaten.

Roest, kalk, oxiden, minerale afzettingen, oliën en vetten.

T.b.v.:

Materialen worden bekleed met een moleculaire beschermlaag die tijdelijk bescherming biedt tegen corrosie. Navolgende coating- of hardingsprocessen worden niet beïnvloed.

Technische beschrijving

Serie	GreenPlus
Opslagtemperatuur	20 - 80 °C
Inhoud vloeistof	200 l
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
pH-waarde	2,2
Mengverhouding	5 - 100 %
Productnaamattribuut	zuur
Producttype	Ultrasone krachtreiniger