

## Basisstelling met schuine legborden, Breedte 1300 mm, Diepte: 600mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	990604 600
GTIN	4058255012718
Artikelklasse	96P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Aan beide zijden te gebruiken schuinvak-/kanbanstelling, ideaal voor first-in-first-out-opslag, omdat voorraadartikelen via de gladde verzinkte legborden snel bereikbaar zijn.

T-profielframe en legbord verzinkt. Met een **maximale vakbelasting van 150 kg per schuin legbord** leverbaar. Opslagniveaus verstelbaar in een raster van 25 mm. Snelle opbouw dankzij eenvoudig insteekbare uitvoering. Aan beide zijden te gebruiken. **Veldbelasting: 1300 kg.**

Opbouwmaat basisstelling: 1360 mm.

Horizontale scheidingsgeleiders kunnen worden versteld in een raster van 50 mm. De voorste lengteregel is 15 mm hoger waardoor eruit vallen van de artikelen wordt voorkomen.

#### Omschrijving:

#### Opbouwmaten:

**Basisstelling:** Nominale lengte + 60mm

**Aanbouwstelling:** Nominale lengte + 6 mm

**Framediepte totaal:** Nominale diepte + 36 mm

#### Toepassing:

opslag van kunststof bakken, open magazijnbakken, dozen enz.

#### Levering:

7 Schuine legborden met elk 8 scheidingsgeleiders, 2 lengteregels, 2 zijgeleiders en 1 recht afdekbord, inclusief klemvoeten.

#### Opmerking:

- **Vloer- en wandbevestiging worden niet meegeleverd.**
- **Geschikte vloerverankering nr. 990854.**
- **Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.**

### Technische beschrijving

Stellingdiepte	600 mm
Breedte	1360 mm
Stellingbreedte	1300 mm
Hoogte	2000 mm
Maximale veldbelasting	1300 kg
Stellinghoogte	2000 mm
Opbouwmaat basisstelling breedte	1360 mm
Diepte	636 mm
Klantmontage	ja
Aantal legborden	7
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal)	150 kg
Legbord dikte	25 mm
Hoogteverstelling in raster	25 mm
Montage-uitvoering	Inhaakstelling
Materiaal	verzinkt
Productnaamattribuut	Breedte 1300 mm
Producttype	Schuinvakstelling