

**HOLEX****Eenvoudige hoekmeter met verstelbare lineaal, Gradenboog-Ø×beenlengte: 100X150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	453402 100X150
GTIN	4067263117407
Artikelklasse	42F

**Omschrijving****Uitvoering:**

met in de lengte verstelbare liniaal; liniaaleinde 45° afgeschuind. Open gradenboog met indeling 10 - 170°; aflezing 1°. **Schaal mat verchromd.** met vastzetmoer. Niet gehard.

**Technische beschrijving**

Gradenboog-Ø	100 mm
Maximale afwijking	±30 hoekmin.
Aflezing	1 graden
Sleutellengte	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	Etui
Kalibratie	F3

Producttype

Hoekmeter

---

**Dienstverlening**

KalibratieHoekmeter / gradenboog Type GRAD

025810 GRAD