

Garant
eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	251702 25/16
GTIN	4045197650986
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en grotere proceszekerheid.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

ISO-code houder: MVJNR/L 2525X16

geschikte wisselplaat: VN.. 1604..

Functiebreedte L₄: 32 mm

Koplengte L₁: 46 mm

Totale lengte L: 117,5 mm

Onderlegplaat: 259031 1

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 1
ISO-code houder	MVJNR/L 2525X16
Schroef voor spanklemstuk	259021 2
Koplengte L ₁	46 mm

Schroef voor onderlegplaat	259025 9
Plaatafmeting	16 mm
geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Functiebreedte L ₄	32 mm
Schachtgrootte	25 mm
Spanklemstuk	259038 3
Totale lengte L	117,5 mm
Inzetsoort	rechts
Norm	DIN ISO 5610
Inwendige koeling	ja
Instelhoek κ	93 graden
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Schroef voor spanklemstuk Type 2	259021 2
Onderlegplaat Type 1	259031 1
PrecisionBit voor zeskant, schacht E 6,3 Zeskant 2 mm	674242 2
Schroef voor onderlegplaat Type 9	259025 9
Spanklemstuk Type 3	259038 3