

**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK2730, Aanduiding type W29: 24-200****Bestelgegevens**

Bestelnummer	237080 24-200
GTIN	4047109101029
Artikelklasse	24T

Omschrijving**T.b.v. :**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Opmerking:**De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Type: RVS

ISO-code wisselplaat: WOEX 05T304

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,14 mm/omw,**Technische beschrijving**

Omschrijving	24-200
Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,14 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WOEX 05T304
Soort	BK2730
Type	RVS
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	80 m/min	S
nat maximaal	geschikt		