



Haakse accuschroefmachine, Type: CLBA653



Bestelgegevens

Bestelnummer	071142 CLBA653
GTIN	697099373209
Artikelklasse	03S

Omschrijving

Uitvoering:

Cleco® CellClutch™ snoerloos assemblage gereedschap is slim en eenvoudig in gebruik en brengt programmeren naar de assemblagelijijn met klassieke telfunctionaliteit. Precisie en herhalingsnauwkeurigheid met een CMK-waarde > 1,67 (bij een tolerantie van $\pm 10\%$ overeenkomstig ISO 5393).

- **Eenvoudig te programmeren: programmeer toerentallen en meertraps schroefbewerkingen om fouten te voorkomen en de productiviteit te verbeteren.**
- **Beproefde Cleco-koppeling: biedt betrouwbaarheid en levensduur in de productielijn.**
- **Bediener-statuslamp: Kleurweergave voor schroef- en batch-telstatus.**
- **Meerkleurige led: werklamp voor extra 'OK/NOK'-bedienerterugmelding en gelijktijdige verlichting van uw werkstuk.**
- **Programmeerbare schroefstrategieën: verwijder beschadigingen van de draad en verhelp fouten bij het schroeven met programmeerbare toerentallen en strategieën.**
- **Uniform batterijplatform.**

Levering:

Zonder dop, zonder accu's en zonder lader.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende accu's en laders nr. 073827 gr. MB18; 073816 gr. MB18 en onder nr. 073840. Voor het instellen van het draaimoment is een instelapparaat vereist; u vindt deze vanaf nr. 654381.

Technische beschrijving

Draaimomentbereik	16 - 65 Nm
Gewicht zonder accu	1,93 kg

Gegevensblad

Accutype	Lithium-ion
Accuspanning	18 V
Toerentalbereik	12 - 115 min ⁻¹
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Schroefmachine