

**KOMET® Unisix®-wisselplaat, BK8425, Aanduiding type W29: 18-030****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 236930 18-030 |
| GTIN | 4047109179271 |
| Artikelklasse | 24T |

Omschrijving**T.b.v. :**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

Opmerking:**De aangegeven toepassingsrichtwaarden gelden voor de KUB Trigon®.**

Niet op de binnensnijanten van de volboor gebruiken!

Type: ST900

ISO-code wisselplaat: WOEX 040304

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,13 mm/omw,**Technische beschrijving**

| | |
|--|--------------|
| Omschrijving | 18-030 |
| Voeding f in staal < 900 N/mm ² | 0,13 mm/omw, |
| ISO-code wisselplaat | WOEX 040304 |
| Soort | BK8425 |
| Type | ST900 |
| Snijmateriaal | HM |

Producttype

Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 300 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 250 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 200 m/min | P |
| nat maximaal | geschikt | | |