


**TNMG 160408 set van 10 stuks, Soort: HBX020**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251603 HBX020
GTIN	4045197664891
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

TNMG 160408 set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 6,5 mm

Voeding  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/omw,

Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	PM
Voeding $f$	0,05 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte $a_p$	1 - 6,5 mm
Soort	HBX020

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Snijkop
Serie	Boorstang
Serie	Klemdraaihouder
Serie	eco-klemdraaihouder
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Wisselplaatindeling	neutraal