

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251706 20/16
GTIN	4045197651013
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	VN.. 1604..
Schroef voor onderlegplaat	259025 3
Schachtgrootte	20 mm
ISO-code houder	MVJNR/L 2020K16
Plaatafmeting	16 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Schroef voor spanklemstuk	259021 1
Spanklemstuk	259038 2
Koplengte L ₁	32 mm
Onderlegplaat	259031 39
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor spanklemstuk Type 1	259021 1
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Schroef voor onderlegplaat Type 3	259025 3
Spanklemstuk Type 2	259038 2
Onderlegplaat Type 39	259031 39
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500