

Garant**GARANT Power Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 3×D, Ø DC m7: 24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	234005 24
GTIN	4045197696588
Artikelklasse	21S

Omschrijving**Uitvoering:**

De gedraaide koelkanalen zorgen voor maximale stabiliteit aangezien de boorkern niet wordt verzwakt.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,3 mm

Omschrijving:

Voor zeer hoge prestaties en maatvastheid. Ook bij moeilijke boorsituaties tot 5×D.

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 234030 - 234098.

Toepassing promotietekst:

Met wisselplaten nr. GG2340 - GG2389.

T.b.v.:

Wisselplaten SOGX 080407.

Opmerking:

Verdere tussenmaten in 1/10-afmetingen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOGX 080407
Schacht-Ø D _s	32 mm
Wisselplaatschroevenset	239700 8IP (1,3 Nm)
Nuttige lengte L ₁	72 mm
Aantal snijkanten Z	1
Schachtlengte L _s	60 mm

Serie	POWER DRILL
Nominale \varnothing D	24
Maximale verstelgrens V_{max}	0,25 mm
Afkoppellengte L_A	92 mm
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6535
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6640
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB630
Wisselplaat-soort voor inwendige snijkant	HB6810
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 8IP	674252 8IP
Torx Plus [®] -klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP	239700 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3