

**DCMT 070204, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260483 CA6525
GTIN	4960664491995
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DCMT 070204 CA6525 Soort: CA6525
Spaanbreker: GK
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Spaanbreker	GK
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien