

**DC.T 11T308, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260492 CA510
GTIN	4960664697625
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 11T308 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: GK

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 3 mm

Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Spaanbreker	GK
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien