

**Boormachine, Type: GBM132REK****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075420 GBM132REK
GTIN	3165140797931
Artikelklasse	03B

Omschrijving**Uitvoering:**

Handboormachine met krachtige 750-W-motor en hoog moment voor boringen tot 13 mm in staal.

- **Aandrijving met 2 versnellingen.**
- **Kogel- en wentelgelagerd voor nauwkeurig werken en een lange levensduur.**
- **Kleine hoekmaat van 29 mm.**
- **Traploze toerentalkeuze met stelwiel.**
- **Regelektronica voor exact aanboren.**
- **Overbelastingskoppeling ter bescherming van gebruiker en machine.**
- **Spindelhalsh-Ø 43 mm (Europese norm) – bruikbaar in boorstandaard.**
- **Rechts-/linksom draaiend.**
- **Softgrip.**

Levering:

Inclusief snelspanboorhouder 13 mm, extra handvat, diepteanslag 210 mm, doos.

Technische beschrijving

Boorhouderopname	1/2 inch – 20 UNF
Maximale spiraalboor-Ø in staal 2e versnelling	8 mm
Boorhouder-spanbereik	1,5 - 13 mm

Maximaal toerental 2e versnelling	3200 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	7,5 m/s ²
Gewicht	2,4 kg
Maximale spiraalboor-Ø in hout 2e versnelling	20 mm
Wattage	750 W
Maximaal toerental 1e versnelling	1000 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in staal 1e versnelling	13 mm
Maximale spiraalboor-Ø in hout 1e versnelling	32 mm
Netspanning	230 V
Energievoorziening	Netvoeding
Fabrikantnummer	GBM 13-2 RE
Producttype	Boormachine, BE 75-16