

**CNGA 120408, KBN25M, Type: MEW****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255616 MEW
GTIN	4960664507139
Artikelklasse	25H

**Omschrijving****Uitvoering:**

**MEGACOAT**-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge Wiper; 2 snijkanten per wisselplaat met Wiper-geometrie.

Soort: KBN25M

Snijkantuitvoering: MEW

Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,2 mm

Voeding  $f$ : 0,15 - 0,3 mm/omw,

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 120 - 200 m/min

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Snijkantuitvoering	MEW
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 200 m/min
Voeding $f$	0,15 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm

Snededecondities	sterk onderbroken
Soort	KBN25M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	CNGA 120408
Aantal wisselingen/snijanten	2
Productnaamattribuut	KBN25M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	beperkt geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		