



Accu-boorschroefmachine, Type: M18BLDDRC5



Bestelgegevens

Bestelnummer	070210 M18BLDDRC5
GTIN	4058546477066
Artikelklasse	03L

Omschrijving

Uitvoering:

MILWAUKEE – accu-boorschroefmachines krachtige accu-boorschroefmachine met 2 standen, rechts-/linksom draaiend. REDLITHIUM™-accu's met **controle van de afzonderlijke cellen** en **weergave van het ladingsniveau**. Robuust **metalen tandwielhuis** voor een lange levensduur. **Metalen FIXTEC-snelspanboorhouder** met asvergrendeling. Led-verlichting van het werkgebied. Handvat met softgrip-voering voor een groot bedieningscomfort.

Levering:

Inclusief 2 × M18 Red-Li-ion-accu's, M12-18 FC lader, riemclip, HD-box (systeemkoffer).

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserve-accu's en laders nr. 073816, 073827 en 073840 e.v.

Technische beschrijving

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 18 V
Gewicht	1,8 kg
Maximaal toerental 2e versnelling	1700 min ⁻¹
Aantal inbegrepen accu's	2

Accuspanning	18 V
Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 15 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	13 mm
Maximaal toerental 1e versnelling	0 - 550 min ⁻¹
Maximale spiraalboor-Ø in hout	52 mm
Maximaal draaimoment hard	60 Nm
Typisch gebruik	Strong
Motortype	Borstelloze motor
Fabrikantnummer	M18 BLDDRC-502C
Energievoorziening	Netvoeding
Accucapaciteit	5 Ah
Accutype	Lithium-ion
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Producttype	Boorschroefmachine