

Mitutoyo**Digitale schuifmaat-SET IP67, meetbereik 150 mm, Aantal schuifmaten: 3**

Bestelgegevens

Bestelnummer	412629 3
GTIN	4067263132837
Artikelklasse	44A

Omschrijving

Uitvoering:

elektronische schuifmaat met Absolute-elektronica en groot, goed afleesbaar display. Ongevoelig voor water, olie en stof. Door een laag energieverbruik 18000 h continu gebruik met een batterij (gr. 300: 5000 h). Het instrument wordt bij bediening automatisch ingeschakeld en schakelt zichzelf uit na ca. 20 minuten niet te zijn gebruikt.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 gr. 357.

3x schuifmaat nr. 412623 gr. 150 Set bestaande uit 3x nr. 412623 gr.150.

Technische beschrijving

Norm	ISO 13385
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357
Kalibratie	A1
Energievoorziening	Batterijvoeding
Dieptemaat	hoekig 3,7x1,4

Aantal inbegrepen batterijen	1
Meetafwijking E MPE	±0,02 mm
Dieptemaat aanwezig	ja
Aflezings	0,01 mm
IP-klasse	IP 67
Automatische uitschakeling	ja
Beklengte	40 mm
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meetbereik	0 - 150 mm
Bedrijfsduur	15000 h
Meettechniek	Digitaal
Materiaal	Edelstaal, RVS
alle delen	gehard
Verpakking	stevige box
Producttype	Universele schuifmaat

Dienstverlening

KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021000 3X200
DAkkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 3X200 mm	021010 3X200

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
Dieptemaathouder, metaal met 2 schroeven	412120