

ELTEN

**Laag model schoen zwart/blauw STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3,
EU-schoenmaat: 46**



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 092270 46 |
| GTIN | 4030839362709 |
| Artikelklasse | 09P |

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen STEFANO uit de ELTEN WELLMAXX productlijn.

- **Bovenmateriaal van sterk rundleder.**
- **Ademende textielvoering.**
- **Gesloten, gevoerde tong.**
- **BOA® Fit sluitsysteem.**
- **Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.**
- **PU/PU-zool SAFETY-GRIP met grof profiel.**
- **inlegzool ARTISAN ESD.**
- **PU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal.**
- **Reflecterende strepen voor betere zichtbaarheid.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Technische beschrijving

Norm

Inlegzoolvoorziening
typegoedgekeurd
volgens DGUV regel 191

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Geslacht | Heren |
| Veiligheidsklasse | S3 |
| Eigenschap | Draaisluiting |
| Materiaal teenbeschermpak | Staal |
| Doorloopzekerheid | Textiel |
| elektrostatische eigenschap | EGB/ESD |
| Eigenschap van zool | Infinergy zool |
| Producttype | Veiligheidsschoenen |