

**Draai-wisselplaat CNGA 120404, CBN (0°), Type: ME****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255608 ME
GTIN	4960664598892
Artikelklasse	25H

**Omschrijving****Uitvoering:**

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten. MultiEdge; 2 resp. 3 snijkanten per wisselplaat.

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,2 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,2 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 200 m/min
Snijkantuitvoering	ME
Snedeccondities	continu
Soort	KBN05M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN

ISO-code wisselplaat	CNGA 120404
Aantal wisselingen/snijanten	2
Productnaamattribuut	KBN05M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
droog	geschikt		