

ELTEN**Lasserschoen, hoog model, zwart CARL II HI, S3, EU-schoenmaat: 40**

Bestelgegevens

Bestelnummer	092254 40
GTIN	4030839365076
Artikelklasse	09P

Omschrijving

Uitvoering:

Lasserslaars met uitstekende thermische eigenschappen. Hittebestendig tot ca. 200 °C, kortstondig tot 300 °C.

- **Bovenmateriaal van sterk rundleder.**
- **Leren voering.**
- **Gesloten tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak Basic grey.**
- **Antistatische softvlies-binnenzool.**
- **Rubber/PU-loopzool SAFETY-GRIP met grof profiel.**
- **PU-neusbescherming.**
- **Hittebestendige naden.**
- **Snelsluiting voor comfortabel aantrekken.**
- **Gevoerde vonkbeschermingsmanchet.**

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 39 – 48.

Technische beschrijving

Eigenschap	brandstofbestendig
Eigenschap	laddergrip
Veiligheidsklasse	S3
Geslacht	Heren
Doorloopzekerheid	Staal
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Materiaal teenbeschermpap	Staal
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Producttype	Veiligheidslaarzen

Accessoires

InlegzolenSensiCare Low EU-schoenmaat 40	092835 40
InlegzolenSensiCare Medium EU-schoenmaat 40	092836 40
InlegzolenSensiCare High EU-schoenmaat 40	092837 40