

ELTEN**Lasserschoen, hoog model, zwart CARL II HI, S3, EU-schoenmaat: 39****Bestelgegevens**

Bestelnummer	092254 39
GTIN	4030839365069
Artikelklasse	09P

Omschrijving**Uitvoering:**

Lasserslaars met uitstekende thermische eigenschappen. Hittebestendig tot ca. 200 °C, kortstondig tot 300 °C.

- **Bovenmateriaal van sterk rundleder.**
- **Leren voering.**
- **Gesloten tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak Basic grey.**
- **Antistatische softvlies-binnenzool.**
- **Rubber/PU-loopzool SAFETY-GRIP met grof profiel.**
- **PU-neusbescherming.**
- **Hittebestendige naden.**
- **Snelsluiting voor comfortabel aantrekken.**
- **Gevoerde vonkbeschermingsmanchet.**

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3 SR FO SC LG HI HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 39 – 48.

Technische beschrijving

Doorloopzekerheid	Staal
Geslacht	Heren
Veiligheidsklasse	S3
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Materiaal teenbeschermpap	Staal
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Eigenschap	brandstofbestendig
Eigenschap	ladder grip
Producttype	Veiligheidslaarzen

Accessoires

InlegzolenSensiCare Low EU-schoenmaat 39	092835 39
InlegzolenSensiCare Medium EU-schoenmaat 39	092836 39
InlegzolenSensiCare High EU-schoenmaat 39	092837 39