

ELTEN

Laag model schoen zwart/blauw STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3, EU-schoenmaat: 43



Bestelgegevens

Bestelnummer	092270 43
GTIN	4030839362679
Artikelklasse	09P

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen STEFANO uit de ELTEN WELLMAXX productlijn.

- **Bovenmateriaal van sterk rundleder.**
- **Ademende textielvoering.**
- **Gesloten, gevoerde tong.**
- **BOA® Fit sluitsysteem.**
- **Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.**
- **PU/PU-zool SAFETY-GRIP met grof profiel.**
- **inlegzool ARTISAN ESD.**
- **PU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal.**
- **Reflecterende strepen voor betere zichtbaarheid.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Technische beschrijving

Materiaal teenbeschermkap	Staal
Veiligheidsklasse	S3

Doorloopzekerheid	Textiel
Geslacht	Heren
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Eigenschap	Draaisluiting
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Eigenschap van zool	Infinergy zool
Producttype	Veiligheidsschoenen