

ELTEN**Laag model schoen zwart/blauw STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3,
EU-schoenmaat: 44**

Bestelgegevens

Bestelnummer	092270 44
GTIN	4030839362686
Artikelklasse	09P

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen STEFANO uit de ELTEN WELLMAXX productlijn.

- **Bovenmateriaal van sterk rundleder.**
- **Ademende textielvoering.**
- **Gesloten, gevoerde tong.**
- **BOA® Fit sluitsysteem.**
- **Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.**
- **PU/PU-zool SAFETY-GRIP met grof profiel.**
- **inlegzool ARTISAN ESD.**
- **PU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal.**
- **Reflecterende strepen voor betere zichtbaarheid.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Technische beschrijving

Veiligheidsklasse	S3
Eigenschap	Draaisluiting

Doorloopzekerheid	Textiel
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Geslacht	Heren
Materiaal teenbeschermer elektrostatische eigenschap	Staal
Eigenschap van zool	EGB/ESD
Producttype	Infinergy zool Veiligheidsschoenen