

ELTEN**Laarzen zwart/blauw STEFANO XXSG BOA® black-blue Mid ESD S3, EU-schoenmaat: 36**

Bestelgegevens

Bestelnummer	092271 36
GTIN	
Artikelklasse	09P

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen STEFANO uit de ELTEN WELLMAXX productlijn.

- **Bovenmateriaal van sterk rundleder.**
- **Ademende textielvoering.**
- **Gesloten, gevoerde tong.**
- **BOA® Fit sluitsysteem.**
- **Zoalkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.**
- **PU/PU-zool SAFETY-GRIP met grof profiel.**
- **inlegzool ARTISAN ESD.**
- **PU-bovenkant ter bescherming van het bovenmateriaal.**
- **Reflecterende strepen voor betere zichtbaarheid.**
- **ESD-uitrusting.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Technische beschrijving

Eigenschap	Draaisluiting
------------	---------------

Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Materiaal teenbeschermkap	Staal
Veiligheidsklasse	S3
Geslacht	Heren
Doorloopzekerheid	Textiel
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Eigenschap van zool	Infinergy zool
Producttype	Laag model veiligheidsschoen

Accessoires

InlegzolenSensiCare Low EU-schoenmaat 36	092835 36
InlegzolenSensiCare Medium EU-schoenmaat 36	092836 36
InlegzolenSensiCare High EU-schoenmaat 36	092837 36