

**Garant****Klemdraaihouder, Neutraal, Schacht- / plaatafmeting: 16/10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260611 16/10
GTIN	4045197653239
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Functiebreedte L <sub>4</sub> neutrale houders	13 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Totale lengte L neutrale houders	100 mm
geschikte wisselplaat	RC.X 1003
Plaatafmeting	10 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub> neutrale houders	20,3 mm
Schachtgrootte	16 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Onderlegplaat	269005 11
ISO-code houder	SRDCN 1616H10
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	Neutraal
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	30 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2

269013 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Onderlegplaat Type 11

269005 11

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500