

Garant**SOGX 060305, HB6640, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	234046 INOX
GTIN	4045197697707
Artikelklasse	21E

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Advies:

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

Type	INOX
Serie	POWER DRILL
Aantal wisselingen/snijkanten	4
ISO-code wisselplaat	SOGX 060305
Soort	HB6640
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,05 - 0,1 mm/omw.
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	75 m/min	S
nat maximaal	geschikt		