



Werkplaatsschuifmaat, lichtgewicht uitvoering, Meetbereik: 700mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	412770 700
GTIN	4067263118961
Artikelklasse	42A

Omschrijving

Uitvoering:

werkplaatsschuifmaat in **lichtgewicht uitvoering**. **Parallaxvrije aflezing** met het hoogste contrast door witte schaalverdeling op zwart oppervlak. Optimale geleidings- en glijeigenschappen dankzij binnenin gelegen, dubbele prismageleiding. Meetbekken vervangbaar van roestvrij, gehard staal, precisiegeslepen.

Accessoires:

Meetbekken 125 mm, 150 mm.

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 700 mm
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Gewicht	0,7 kg
Nonius	1/20
Verpakking	stevige box
Kalibratie	A1
Maximale afwijking	0,09 mm
Beklengte	90 mm
Norm	Fabrieksnorm
Meettechniek	analoog

alle delen	gehard
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021010 1000
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 1000 mm	021000 1000