



## Digitale krachtmeter, Meetbereik: 0-10kN



### Bestelgegevens

Bestelnummer	479131 0-10
GTIN	4067263130307
Artikelklasse	47F

### Omschrijving

**Uitvoering:**

hydraulische krachtopnemer met digitale manometer. Dankzij de robuuste, eenvoudige mechanische constructie ideaal voor ruwe bedrijfsomstandigheden. 4 1/2-cijferig display met achtergrondverlichting voor een directe weergave van de krachtwaarde maakt een optimale aflezing van de krachtwaarde mogelijk.

De extra grafiekweergave met sleepwijzerfunctie geeft de tendens van de momentele nominale last weer. Min. / max.-geheugen en tarrafunctie kunnen onafhankelijk van de hoofdweergave worden opgeroepen. Voor de eenvoudige en storingsbestendige gegevensoverdracht heeft de CPG1200 een micro-USB-interface; 3x bevestigingsdraad M5 in de bodem van de behuizing.

**Voordeel:**

Bij gebruik volgens de voorschriften geldt een dichtheidsgarantie van 5 jaar.

**Functie:**

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

**Levering:**

Inclusief afleesunit, 3 batterijen nr. 081561 gr. LR6, kalibratierapport en transportkoffer.

### Technische beschrijving

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Hoogte krachtopnemer	30 mm
Meetbereik	0 - 10 kN
Maximale afwijking	±0,5 van de meetbereikeindwaarde ±1 digit %
Ø Krachtopnemer	75 mm
IP-klasse	IP 65
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081561 LR6
Numerieke resolutie	0,01 kN
Ø zuiger	45 mm
Energievoorziening	Batterijvoeding
Display met achtergrondverlichting	ja
Meettechniek	Digitaal
Testrapport	Testrapport van de producent
Verpakking	stevige box
Producttype	Krachtsmeter