

**Garant****SOGX 100408, HB6640, Type: INOX**

## Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 234076 INOX   |
| GTIN          | 4045197697820 |
| Artikelklasse | 21E           |

## Omschrijving

**T.b.v.:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

**Advies:**

Bij het aanboren met houder nr. 234015 en nr. 234025 de voeding tot 70% reduceren.

## Technische beschrijving

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Type                          | INOX                       |
| Serie                         | POWER DRILL                |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4                          |
| ISO-code wisselplaat          | SOGX 100408                |
| Soort                         | HB6640                     |
| Snijmateriaal                 | HM                         |
| Voeding f                     | 0,07 - 0,14 mm/omw.        |
| Producttype                   | Wisselplaat voor het boren |

## Gebruikersgegevens

|                             | <b>Geschiktheid</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-code</b> |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup> | geschikt            | 180 m/min            | M               |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup> | geschikt            | 160 m/min            | M               |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>  | beperkt geschikt    | 75 m/min             | S               |
| nat maximaal                | geschikt            |                      |                 |