

Garant GREENPLUS

Rugzak v. gereedschappen, Type: 1



Bestelgegevens

Bestelnummer	692210 1
GTIN	4067263125624
Artikelklasse	61G

Omschrijving

Uitvoering:

De nieuwe **GARANT GreenPlus textieltassen** combineren het beste van 2 werelden: ze overtuigen met hun duurzaamheid en bieden tegelijkertijd een hoog draagcomfort, uitstekende ergonomie, hoge resistentie, maximale toegankelijkheid en optimale flexibiliteit. Ze worden geproduceerd volgens de uitgebreide en strikte normen van het **bluesign® systeem**, rekening houdend met de mens, het milieu en de hulpbronnen. Draag bij aan een duurzamere toekomst. Met een geoptimaliseerd bekledingssysteem voor nog meer ergonomisch draagcomfort. Rugzak voor gereedschappen met 2 hoofdvakken:

- **Een hoofdvak met 2 binnenzakken, een robuust gereedschapsblad met 32 insteekvakken en een afsluitbare rits.**
- **Een hoofdvak met 2 aparte, beklede vakken voor laptops tot 15 inch en tablets en een afsluitbare ritssluiting.**

Voorzak op rugzak met vakken voor een mobiele telefoon en visitekaartjes, penhouders, sleutelhouder en 2 opbergvakken. Kleine voorzak met oranje rits. Met compressieriemen aan de zijkant om het volume te reduceren, het gewicht zo dicht mogelijk tegen het lichaam te dragen en extra uitrusting aan de buitenzijde te bevestigen. Anatomisch vormgegeven schouderriem en gevoerde draaggreep. Met ergonomisch rugsysteem voor lichaamscontact en borstriem voor perfecte lastverdeling en optimaal uitgebalanceerde, stevig aanbrengring. Spatwaterdichte bodem met watterand en 4 voeten. Met elastische buitenvakken en een reflecterende streep voor goede zichtbaarheid.

Materiaal:

Een combinatie van 420 Denier nylongaren en 200 Denier polyestergaren, voor overtuigend scheurvaste en lichte performance.

Technische beschrijving

Gewicht	2,3 kg
Buitenmaat hoogte	470 mm
Buitenmaat breedte	220 mm
Buitenmaat lengte	350 mm
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Type opbergen van gereedschap	Insteekvakken
Producttype	Gereedschapstransportsysteem