

Mitutoyo**Liniaal, Effectieve meetlengte L₀: 200mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	499241 200
GTIN	4550501371452
Artikelklasse	44D

Omschrijving

Uitvoering:

- **Met Absolute-meetsysteem.**
- **Na het inschakelen wordt de actuele positie weergegeven, daardoor wordt het tijdrovende instellen op referentiepunten overbodig.**
- **Eenvoudige montage en installatie.**
- **Ongevoelig voor water, olie en stof door elektromagnetische inductie.**

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

voor het nauwkeurig vastleggen en positioneren van axiale verstellingen bijv. bij freesmachines, draaibanken, positioneertafels of meetapparatuur. Ook geschikt voor het achteraf uitrusten van gereedschapsmachines met digitale weergave.

Opmerking:

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met afleesinstrument nr. 499356.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 67
Effectieve meetlengte L ₀	200 mm
Middelpuntsafstand boringen L ₂	358 mm
Totale lengte L ₃	378 mm

Kabellengte	3,5 m
Breedte	22 mm
Meetnauwkeurigheid (20°)	5 µm
Maximale meetkopweg L ₁	220 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Meetwaarde vastleggen	eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek	Digitaal
Producttype	Liniaal

Accessoires

Digitaal afleesinstrument Aantal weergegeven assen 2	499356 2
Digitaal afleesinstrument Aantal weergegeven assen 3	499356 3