

Draaimoment-uitschakelschroevendraaier
Middenhandgreepschroevendraaier, Type: 711228



Bestelgegevens

Bestelnummer	071109 711228
GTIN	4014586876238
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

FEIN ACCU TEC uitschakelschroevendraaiers zijn ontworpen voor de hoogste eisen die worden gesteld aan nauwkeurige schroefverbindingen in de serieproductie. Borstelloze EC-motoren met een vele malen hogere standtijd en maximaal 80% lagere onderhoudskosten. Vertraagd opnieuw inschakelen na het vastschroeven om 'nastoten' te voorkomen. Blokkering tegen opnieuw inschakelen indien de acculading niet voldoende is voor het schroeven. Geringe aanhaaltoleranties voor hoge kwaliteit van de schroefverbindingen. Gelijk blijvend exacte aanhaalmomenten onafhankelijk van de schroefsituatie. IJkbare schroevendraaiers, CmK-waarde > 2,0 bij $\pm 10\%$ (met betrekking tot 6 Sigma) volgens ISO 5393 VDI/VDE 2647. Het losdraaimoment ligt 25% boven het aanhaalmoment. Uitschakelschroevendraaier voor Li-ion-accu. Onderhoudsvrij tot 500.000 keer schroeven.

Levering:

De schroefmachine wordt zonder accu, lader en instelgereedschap geleverd. Accu, lader en instelgereedschap er a.u.b. doelgericht voor het apparaat bijbestellen.

Opmerking:

Draaimomenttesters vindt u onder nr. 654300 e.v. Draaimoment-/draaihoeksensoren vindt u onder nr. 654381. Bijbehorende accu's en laders vindt u vanaf nr. 073836. Kalibratieservice op aanvraag.

Technische beschrijving

Artikelomschrijving producent	ASM 14-6
Accuspanning	14,4 V
Gereedschapsopname	1/4 Inch HEX (E 6,3)
Motortype	Borstelloze EC-motor
Draaimomentbereik	1,2 - 6 Nm
Uitvoering	Middenhandgreepschroevendraaier
Gewicht inclusief accu	1,3 kg
Herstartblokkering	ja
Toerentalbereik	50 - 600 min ⁻¹
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Fein type E 14 V
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Schroefmachine

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/071109-711228>