

Garant GRIDLINE

**ESD-lade met individuele eenhandig bedienbare ladeontgrendeling 50 kg, 26x24G, fronthoogte lade: 150mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	972455 150
GTIN	4067263126386
Artikelklasse	9GK

**Omschrijving****Uitvoering:**

**100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 50 kg.

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

**Levering:**

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

**Kleur:**

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Nuttige breedte	650 mm
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige hoogte	125 mm
Gewicht	17 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	26x24
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands

Nuttige diepte in G	24
Nuttige diepte	600 mm
Fronthoogte	150 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Nuttige breedte in G	26
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	Lade