

Garant GRIDLINE

ESD-lade met individuele eenhandig bedienbare ladeontgrendeling 50 kg, 26x24G, fronthoogte lade: 50mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972455 50
GTIN	4067263126348
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 50 kg.

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Technische beschrijving

Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Nuttige breedte	650 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Fronthoogte	50 mm
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttige breedte in G	26
Nuttige diepte in G	24
Toepassingsgebied	Gereedschapskast

Gewicht	11 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Nuttige hoogte	25 mm
Nuttige diepte	600 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	Lade