

Garant GRIDLINE

ESD-lade met individuele eenhandig bedienbare ladeontgrendeling 50 kg, 26x24G, fronthoogte lade: 125mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972455 125
GTIN	4067263126379
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen. Lades met stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 50 kg.

Voorzien van **met één hand te bedienen individuele ladeontgrendeling** om te voorkomen dat de lades tijdens transport opengaan. Absoluut noodzakelijk voor alle montagewagens.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	26x24
Nuttige breedte in G	26
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Nuttige diepte in G	24
Fronthoogte	125 mm

Nuttige diepte	600 mm
Nuttige breedte	650 mm
met individuele ladeontgrendeling	ja
Nuttige hoogte	100 mm
Gewicht	15 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	26×24G
Producttype	Lade