

Garant GRIDLINE

ESD-lade, 36×24G, fronthoogte lade: 75mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972473 75
GTIN	4067263126416
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen.

Stansgaten voor de opname van sleufscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 50 kg.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp en fronten lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Technische beschrijving

Gewicht	16 kg
met individuele ladeontgrendeling	nee
Fronthoogte	75 mm
Nuttige diepte in G	24
Nuttige hoogte	50 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Nuttige diepte	600 mm
Nuttige breedte	900 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg

Nuttige breedte in G	36
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×24G
Producttype	Lade