

Garant GRIDLINE

ESD-lade, 36×24G, fronthoogte lade: 125mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972473 125
GTIN	4067263126430
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:****100% Volledig uittrekbare lades** met geleidingen.

Stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 50 kg.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:Laderomp en fronten lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.**Technische beschrijving**

Gewicht	19 kg
Fronthoogte	125 mm
Nuttige breedte	900 mm
Toepassingsgebied	Gereedschapskast
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Nuttige diepte in G	24
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Nuttige hoogte	100 mm
Nuttige diepte	600 mm

Nuttige breedte in G	36
met individuele ladeontgrendeling	nee
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×24G
Producttype	Lade