

Garant GRIDLINE

ESD-lade, 36×24G, fronthoogte lade: 150mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	972473 150
GTIN	4067263126447
Artikelklasse	9GK

Omschrijving**Uitvoering:**

100% Volledig uittrekbare lades met geleidingen.

Stansgaten voor de opname van sleuvscheidingsstrips in een raster van 25 mm (vanaf ladefronthoogte 75 mm).

Belastbaarheid 50 kg.

Levering:

Lade compleet met 1 paar geleiderails.

Kleur:

Laderomp en fronten lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Technische beschrijving

met individuele ladeontgrendeling	nee
Nuttige breedte in G	36
Nuttige diepte	600 mm
Nuttige diepte in G	24
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	50 kg
Gewicht	20 kg
Nuttig ladeoppervlak in G	36×24
Fronthoogte	150 mm
Toepassingsgebied	Gereedschapskast

Nuttige breedte	900 mm
Nuttige hoogte	125 mm
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	36×24G
Producttype	Lade